

 Mahr**Calibro di profondità digitale IP 67 con i-wi, campo di misura: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418705 500
GTIN	4059192064754
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Sistema di misura moderno, efficiente in termini energetici. Guide di scorrimento lappate. Con preset (preimpostazione misura) utile ad es. per misure distanziali con punta di contatto n. art. 418630. Corsoio con una sottile punta di misura temprata  $\varnothing$  1,5mm, lunghezza 5mm. Display LCD molto ampio con altezza cifre di 11 mm, interfaccia dati wireless i-wi integrata, resistente contro polvere e umidità, durata della batteria circa 3 anni (con attivazione radio circa 0,5 anni).

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Accessori speciali:**

Ponti di appoggio supplementari lunghi 300 mm n. art. 418610, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.

Trasmissione dati senza fili al ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza base di appoggio	150 mm
Durata batterie	26000 h
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 500 mm
Altezza cifre display LCD	11 mm
Risoluzione	0,0005 pollici
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Taratura	A1
Applicazione radio	Software del produttore
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 67
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Sezione trasversale del corsoio	12x3,5 mm
Numero di batterie contenute	1
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm/pollici
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprato
Imballaggio	astuccio
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	021000 500
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	021010 500

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Ponte di appoggio supplementare 300 mm	418610
Punta di contatto per misure distanziali di Ø 4 mm	418630
Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498912 STICK
Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498914 STICK