



Calibro di profondità digitale IP 67 con i-wi, campo di misura: 200mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 418705 200 |
| GTIN | 4059192064730 |
| Classe articolo | 43A |

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura moderno, efficiente in termini energetici. Guide di scorrimento lappate. Con preset (preimpostazione misura) utile ad es. per misure distanziali con punta di contatto n. art. 418630. Corsoio con una sottile punta di misura temprata \varnothing 1,5mm, lunghezza 5mm. Display LCD molto ampio con altezza cifre di 11 mm, interfaccia dati wireless i-wi integrata, resistente contro polvere e umidità, durata della batteria circa 3 anni (con attivazione radio circa 0,5 anni).

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari lunghi 300 mm n. art. 418610, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.

Trasmissione dati senza fili al ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Risoluzione | 0,0005 pollici |
| Sezione trasversale del corsoio | 12x3,5 mm |

| | |
|--|-----------------------------|
| Durata batterie | 26000 h |
| Intervallo di misurazione | 0 - 200 mm |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 |
| Lunghezza base di appoggio | 100 mm |
| Grado di protezione IP | IP 67 |
| Taratura | A1 |
| Altezza cifre display LCD | 11 mm |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Applicazione radio | Software del produttore |
| Interfaccia | Sistema radio i-wi MAHR |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Risoluzione | mm/pollici |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR |
| Metrologia | digitale |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |
| Tutti i componenti | temprato |
| Imballaggio | astuccio |
| Tipo di prodotto | Calibro di profondità |

Servizi

| | |
|--|------------|
| Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm | 021000 200 |
| Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm | 021010 200 |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|

| | |
|--|--------------|
| Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello | 498975 |
| Ponte di appoggio supplementare 300 mm | 418610 |
| Punta di contatto per misure distanziali di Ø 4 mm | 418630 |
| Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK | 498912 STICK |
| Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK | 498914 STICK |