

Yale

Cinghia a 2 componenti con tenditore e gancio, Lunghezza: 6m



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 086120 6 |
| GTIN | 4025092360258 |
| Classe articolo | 08Z |

Descrizione

Esecuzione:

Nastri molto robusti, poco elastici, con rivestimento resistente in PU (EN 12195-2). Cricco e ganci robusti, resistenti alla corrosione, di facile utilizzo.

Uso:

Per **fissare al pavimento, bloccare e serrare insieme** componenti sia in officina sia per il trasporto.

Nota:

Le cinghie non hanno una codifica cromatica. I colori possono essere diversi.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Norma | EN12195-2 |
| Larghezza cintura | 35 mm |
| Forza di serraggio massima LC | 1000 daN |
| Precarico con forza manuale (50 daN) | 150 daN |
| Lunghezza | 6 m |
| Tipo di prodotto | Cinghia con tenditore |