

Yale

Cilindri universali YS, Forza di compressione / corsa (t / mm): 23/250



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086060 23/250
GTIN	4025092150255
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i componenti corrispondono alla **serie standard metrica**, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l'approvvigionamento di ricambi. **100% di compatibilità** con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.

I cilindri universali si contraddistinguono per l'**ottima affidabilità con carico laterale**.

Dispongono di molla di ritorno e di un collegamento a vite con giunto ad attacco rapido.

Uso:

Per tutti i lavori sotto pressione che richiedono elevata forza e dimensioni ridotte. Ideale per l'impiego in dispositivo e presse grazie alla filettatura di fissaggio metrica di serie. **Utilizzabili in tutte le posizioni.**

Fornitura:

Incluso raccordo pressione NPT da 3/8. Il materiale è fornito pronto per il montaggio: con manicotti di accoppiamento, tasselli di spinta in acciaio temprato (punzoni) e filettature di fissaggio **senza** cavi di allacciamento e adattatori.

Nota:

I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.

Pompa idraulica manuale vedi n. art. 086050, tubo flessibile idraulico n. art. 086081, manometro n. art. 086087.

Descrizione tecnica

Peso	13,5 kg
Lunghezza rientrato	376 mm
Quantità di olio	830 ml
Ø Esterno cilindro	85 mm
Altezza della corsa	250 mm
Forza di pressione massima	230 kN
Tipo di prodotto	Cilindro idraulico

Accessori

Pompa idraulica manuale HPS Numero stadi / Volume tanica 1/0,7 l	086050 1/0,7
Pompa idraulica manuale HPS Numero stadi / Volume tanica 2/0,7 l	086050 2/0,7
Pompa idraulica manuale HPS Numero stadi / Volume tanica 2/4 l	086050 2/4
Pompa idraulica manuale HPS Numero stadi / Volume tanica 2/2 l	086050 2/2
Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica Lunghezza 6 m	086081 6
Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica Lunghezza 1 m	086081 1
Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica Lunghezza 2 m	086081 2
Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica Lunghezza 3 m	086081 3