

Spina di controllo singola Classe di tolleranza 1, Modello: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483940 11
GTIN	2050002076686
Classe articolo	48A

Descrizione

Esecuzione:

Spine di riscontro in acciaio legato per utensili 60 ± 2 HRC. Spina: temprata, rinvenuta, rettificata e lappata. Impugnatura: indicazione del \emptyset inciso.

Nota:

Al momento dell'ordine **indicare anche il \emptyset desiderato**, ad es. n. art. 483940 Dim. 2, **0,35**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	95 mm
Lunghezza di controllo	60 mm
Dimensione nominale	14 - 15,99 mm
Passo	0,01 mm
Taratura	L5
Norma	DIN 2269
Classe di tolleranza	1
Durezza	60 ± 2 HRC
Materiale	acciaio per utensili legato
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

Servizi

Rapporto di taratura Spina di riscontro \emptyset Massimo 20	028240 20
	028260 20

Certificato DAkkSSpina di riscontro Ø Massimo 20