

Spina di riscontro singola con impugnatura, 3 cifre Classe di tolleranza 1, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483942 4
GTIN	2050002077126
Classe articolo	48A

Descrizione

Esecuzione:

Spine di riscontro in acciaio legato per utensili 60 ±2 HRC. Spina: temprata, rinvenuta, rettificata e lappata. Impugnatura: indicazione del Ø incisa.

Nota:

Al momento dell'ordine **indicare anche il Ø desiderato**, ad es. n. art. 483942 Dim. 3, 0,305.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	53 mm
Dimensione nominale	0,501 - 0,999 mm
Taratura	L5
Lunghezza di controllo	33 mm
Passo	0,001 mm
Norma	DIN 2269
Classe di tolleranza	1
Durezza	60 ± 2 HRC
Materiale	acciaio per utensili legato
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

Servizi

Rapporto di taratura Spina di riscontro Ø Massimo 20	028240 20
--	-----------

Certificato DAkkSSpina di riscontro Ø Massimo 20

028260 20