


**Garant****SNHX 1205 neutro, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218611 ST1400
GTIN	4045197656506
Classe articolo	21A

**Descrizione****Nota:**Valori indicativi per  $a_e$  max.per largh. fessura  $a_p$ : 10; 14 mm

Tipo: HB7525

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,13 mm

Larghezza smusso: 0,25 mm

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$ per dente	0,13 mm
Modello	ST1400
Larghezza smusso	0,25 mm
Tipo	HB7525
Codice ISO Inserto	SNHX 1205
Materiale da taglio	HM

Spessore inserti	5,4 mm
Per larghezza fessura $a_p$	10; 14 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura