

# Yale

## Paranco a ingranaggi cilindrici Yalelift 360°, Portata: 3t



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086025 3
GTIN	4025092930901
Classe articolo	08X

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il sovraccarico di ogni paranco a ingranaggi cilindrici viene controllato in fabbrica e fornito con un manuale d'uso e con un certificato di collaudo.

La guida per catene, manuale e ruotabile di 360° consente l'azionamento da qualsiasi posizione. Realizzata per l'impiego nell'industria pesante. Soddisfa le più recenti norme di sicurezza europee. L'utilizzatore non è più obbligato a lavorare nella zona di pericolo del carico.

#### Nota:

**Portata fino a 20 t, raccogli catena e dispositivo antisovraccarico su richiesta.**

Esecuzione con telaio integrato, esecuzione zincata e ATEX su richiesta.

### Descrizione tecnica

Portata	3000 kg
Portata t	3 t
Altezza di sollevamento normale	3 m
Numero di rinvii della catena	1

Forza con carico nominale	38 daN
Peso	34 kg
Tipo di prodotto	Paranco