

**Garant****SNHX 1205 neutro, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 218611 UNI    |
| GTIN            | 4045197656520 |
| Classe articolo | 21A           |

**Descrizione****Nota:**

Valori indicativi per  $a_e$  max.  
per largh. fessura  $a_p$ : 10; 14 mm  
Tipo: HB7525  
Larghezza smusso: 0,25 mm

**Descrizione tecnica**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Modello                     | UNI       |
| Larghezza smusso            | 0,25 mm   |
| Tipo                        | HB7525    |
| Codice ISO Inserto          | SNHX 1205 |
| Materiale da taglio         | HM        |
| Spessore inserti            | 5,4 mm    |
| Per larghezza fessura $a_p$ | 10; 14 mm |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4                    |
| Tipo di prodotto                 | Inseri per fresatura |