



## Olio multifunzionale, Contenuto: 400ml



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083000 400
GTIN	5032227690042
Classe articolo	08E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Olio multifunzionale WD-40 di fama mondiale, **pressoché inodore, con agente distaccante ecologico aggiunto**, privo di teflon, resina, silicone e acidi.

#### Uso:

- **Scioglieruggine con eccezionale azione capillare – sblocca rapidamente raccordi arrugginiti, viti e dadi bloccati.**
- **Detergente: scioglie anche lo sporco più ostinato senza impastare né incrostare le superfici.**
- **Lubrificante per tutte le superfici di scorrimento, per meccanica di precisione, cerniere, tiranti Bowden, serrature e rivestimenti.**
- **Protezione contro la corrosione: WD-40 elimina l'umidità penetrando nei pori del materiale da proteggere. Utensili delicati e di qualità rimangono inalterati.**
- **Spray per contatti: elimina l'umidità dai componenti elettrici.**

#### Nota:

Autorizzazioni: tra le altre **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

### Descrizione tecnica

Testina nebulizzatrice	standard
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS02: Fiamma
Colore	marrone chiaro
Punto di infiammabilità	47 °C
Punto di ebollizione	176 °C
Classe di merci pericolose	2.1
Proprietà ossidanti	no
Idrosolubilità	insolubile
Viscosità cinematica	< 1 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura di immagazzinamento	15 - 50 °C
Contenuto	0,4 l
Esecuzione	Bomboletta spray
Tipo di prodotto	Olio multifunzionale / olio universale