

Garant**APMT 060202 ER, HB7520, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215680 UNI
GTIN	4045197601520
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max.}} = 4 \text{ mm}$.

Raggio di curvatura: 0,2 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,2 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 060202 ER
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	330 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	290 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		