

SONO  SWISS[®]**Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni modulare MOD, Capacità: 240l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082922 240
GTIN	2050001940186
Classe articolo	04E

Descrizione**Esecuzione:**

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.

Apparecchi modulari con tecnologia a multifrequenza. Vaschette in acciaio legato Duplex ampliabili con separatore dell'olio, filtrazione pompa e dispositivo a ultrasuoni laterale supplementare. Possibilità di ampliamento con apparecchio di lavaggio e/o essiccatore ad aria calda.

- **Sistemi oscillanti a ultrasuoni: diversi sistemi oscillanti a ultrasuoni generano microscopiche bollicine nel liquido pulente, che implodono per effetto delle fluttuazioni di pressione rimuovendo le particelle di sporco dalle superfici dell'oggetto da pulire.**
- **Funzione Boost: secondo livello di pulizia "Powerclean" per rimuovere a fondo lo sporco persistente e/o ossidazioni.**
- **Funzione Sweep: per una ripartizione omogenea del campo.**
- **Funzione di degassazione e autodegassazione: un nuovo liquido pulente viene degassato.**

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Monoapparecchi per la pulizia a ultrasuoni, dotati di vaschetta saldata in doppio acciaio legato per applicazioni particolarmente difficili, ad es. per rimuovere le impurità causate da materiali abrasivi e per la lucidatura. Disponibili su richiesta.

Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

Lunghezza degli strumenti: 1100 mm

Larghezza degli strumenti: 580 mm

Altezza degli strumenti: 850 mm

Lunghezza cestello: 770 mm

Larghezza cestello: 470 mm

Vaschetta di pulizia h: 435 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza vaschetta di pulizia.	820 mm
Lunghezza degli strumenti	1100 mm
Capacità di riscaldamento	9000 W
Larghezza collegamento ciclo	1 pollici
Peso	90 kg
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio	sì
Capacità della vaschetta di pulizia	240 l
Altezza degli strumenti	850 mm
Possibilità di ampliamento separatore d'olio	sì
Larghezza vaschetta di pulizia	545 mm
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione	sì
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa	sì
Larghezza degli strumenti	580 mm
Potenza massima degli ultrasuoni	8000 W
Altezza vaschetta di pulizia	435 mm
Larghezza cestello	470 mm
Lunghezza cestello	770 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete

Potenza assorbita	11300 W
Tensione nominale	400 V
Capacità nominale	200 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

Potente detergente a ultrasuoni T7 Capacità l/kg 2,5	082937 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T2 Capacità l/kg 2,5	082932 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T3 Capacità l/kg 25	082933 25
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg 2,5	082930 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T2	082930 T2
Potente detergente a ultrasuoni T7 Capacità l/kg 10	082937 10
Cestello INOX Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 240	082926 240
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T5	082930 T5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T4	082930 T4
Potente detergente a ultrasuoni T3 Capacità l/kg 0,85	082933 0,85
Potente detergente a ultrasuoni T9 Capacità l/kg 2,5	082939 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T6	082930 T6
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 1	082931 1
Potente detergente a ultrasuoni T5 Capacità l/kg 2,5	082935 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T8 Capacità l/kg 2,5	082938 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T1	082930 T1
Potente detergente a ultrasuoni T6 Capacità l/kg 2,5	082936 2,5
Coperchio Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 240	082927 240
Potente detergente a ultrasuoni T6 Capacità l/kg 10	082936 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T3	082930 T3

Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg 10	082930 10
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 25	082931 25
Potente detergente a ultrasuoni T4 Capacità l/kg 2,5	082934 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T4 Capacità l/kg 10	082934 10
Potente detergente a ultrasuoni T9 Capacità l/kg 10	082939 10
Potente detergente a ultrasuoni T8 Capacità l/kg 10	082938 10
Potente detergente a ultrasuoni T2 Capacità l/kg 10	082932 10
Potente detergente a ultrasuoni T5 Capacità l/kg 10	082935 10
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg AK	082931 AK