

# Yale

**Cilindri universali YS, Forza di compressione / corsa (t / mm): 50/160**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086060 50/160
GTIN	4025092150323
Classe articolo	08Y

## Descrizione

### Esecuzione:

Tutti i componenti corrispondono alla **serie standard metrica**, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l'approvvigionamento di ricambi. **100% di compatibilità** con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.

I cilindri universali si contraddistinguono per l'**ottima affidabilità con carico laterale**.

Dispongono di molla di ritorno e di un collegamento a vite con giunto ad attacco rapido.

### Uso:

Per tutti i lavori sotto pressione che richiedono elevata forza e dimensioni ridotte. Ideale per l'impiego in dispositivo e presse grazie alla filettatura di fissaggio metrica di serie. **Utilizzabili in tutte le posizioni.**

### Fornitura:

Incluso raccordo pressione NPT da 3/8. Il materiale è fornito pronto per il montaggio: con manicotti di accoppiamento, tasselli di spinta in acciaio temprato (punzoni) e filettature di fissaggio **senza** cavi di allacciamento e adattatori.

### Nota:

**I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.**

Pompa idraulica manuale vedi n. art. 086050, tubo flessibile idraulico n. art. 086081, manometro n. art. 086087.

## Descrizione tecnica

Ø Esterno cilindro	125 mm
Altezza della corsa	160 mm
Lunghezza rientrato	285 mm
Quantità di olio	1135 ml
Forza di pressione massima	500 kN
Peso	24 kg
Tipo di prodotto	Cilindro idraulico

## Accessori

Pompa idraulica manuale HPS Numero stadi / Volume tanica 2/0,7 l	086050 2/0,7
Pompa idraulica manuale HPS Numero stadi / Volume tanica 2/2 l	086050 2/2
Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica Lunghezza 1 m	086081 1
Pompa idraulica manuale HPS Numero stadi / Volume tanica 2/4 l	086050 2/4
Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica Lunghezza 6 m	086081 6
Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica Lunghezza 3 m	086081 3
Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica Lunghezza 2 m	086081 2
Pompa idraulica manuale HPS Numero stadi / Volume tanica 1/0,7 l	086050 1/0,7