



Olio multifunzionale, Contenuto: 500 ml



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083000 500
GTIN	5032227690349
Classe articolo	08E

Descrizione

Esecuzione:

Olio multifunzionale WD-40 di fama mondiale, **pressoché inodore, con agente distaccante ecologico aggiunto**, privo di teflon, resina, silicone e acidi.

Uso:

- **Sciogliruggine con eccezionale azione capillare – sblocca rapidamente raccordi arrugginiti, viti e dadi bloccati.**
- **Detergente: scioglie anche lo sporco più ostinato senza impastare né incrostare le superfici.**
- **Lubrificante per tutte le superfici di scorrimento, per meccanica di precisione, cerniere, tiranti Bowden, serrature e rivestimenti.**
- **Protezione contro la corrosione: WD-40 elimina l'umidità penetrando nei pori del materiale da proteggere. Utensili delicati e di qualità rimangono inalterati.**
- **Spray per contatti: elimina l'umidità dai componenti elettrici.**

Con tubo di nebulizzazione orientabile per raggio ampio o concentrato. Possibilità di utilizzo solo in una delle due posizioni (0°, 90°).

Nota:

Autorizzazioni: tra le altre **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Esecuzione: Bomboletta spray

Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02 infiammabile

Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07 Attenzione

Classe di merci pericolose: 2.1

Testina nebulizzatrice: Smart Straw

Descrizione tecnica

Testina nebulizzatrice	Smart Straw
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS02 infiammabile
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Colore	marrone chiaro
Proprietà ossidanti	no
Classe di merci pericolose	2.1
Punto di ebollizione	176 °C
Numero ONU	UN1950
Idrosolubilità	insolubile
Punto di infiammabilità	47 °C
Viscosità cinematica	< 1 mm ² /s
Temperatura di immagazzinamento	15 - 50 °C
Contenuto	0,5 l
Esecuzione	Bomboletta spray
Tipo di prodotto	Olio multifunzionale / olio universale