

Yale

Pompa idraulica manuale HPS, Numero stadi / Volume tanica: 2/2l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086050 2/2
GTIN	4025092159104
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i componenti corrispondono alla **serie standard metrica**, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l'approvvigionamento di ricambi. **100% di compatibilità** con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.

Pompe manuali a 2 stadi **con corsa rapida** (eccetto Dim. 1/0,7). Il passaggio dal 1° al 2° stadio avviene automaticamente. **Con valvole limitatrici della pressione, regolabili da 0 – 700 bar.** **Struttura in metallo integrale** con valvola di scarico a microregolazione, valvola di sfiato e di riempimento olio, nonché occhiello portante sulla leva manuale.

Fornitura:

Incluso riempimento olio, senza manometro.

Nota:

I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.

Pompa idraulica manuale vedi n. art. 086050, tubo flessibile idraulico n. art. 086081, manometro n. art. 086087.

Descrizione tecnica

Volume utile serbatoio	2000 ml
Portata sollevamento con carico (2ª velocità)	2 ml
Numero livelli di pressione	2
Portata sollevamento senza carico (1ª velocità)	11 ml

Peso	10 kg
Tipo di prodotto	Pompa idraulica manuale

Accessori

Set di manometri GYA-63 Campo di visualizzazione 0-1000 bar	086087 0-1000
---	---------------