

Garant
Attacco HMI configurabili, Per Ø testina D: 10mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212000 10
GTIN	4045197659217
Classe articolo	29W

Descrizione
Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.

Precisione di concentricità del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ mediante combinazione di forma piana e conica.

Codolo rettificato h6 su tutta la lunghezza – per taglio a misura e posizionamento libero personalizzati.

Nota:

Profondità di fresatura max. = $L_1 + l$; l = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050 – 210410.

Chiavi di serraggio = n. art. 219987.

Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.

Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Il codolo può essere posizionato liberamente su un $\varnothing d_{1 \text{ min.}}$

Descrizione tecnica

Per Ø testina D	10 mm
Ø Codolo D_5 h6	12 mm
Ø Esterno minimo liber. regolabile d_1	9,8 mm
Lunghezza utile L_1	20 mm
Coppia di serraggio consigliata	5 Nm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Serie	TopCut
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Attacco per frese modulari