

Yale

**Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica,
Lunghezza: 2m**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086081 2
GTIN	2050000970337
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Con connettore di accoppiamento n. art. 086085 Dim. M1 (lato cilindro) e filettatura avvitabile NPT da 3/8 (lato pompa). Ø esterno da 14 mm; Ø interno da 6,3 mm (diametro nominale); pressione di scoppio 2800 bar; raggio di curvatura min. R = 100 mm.

Solo insieme ad un sistema idraulico completo (pompa, cilindro, tubo flessibile) su richiesta con montaggio in fabbrica, riempimento e sfiato.

Tutti i componenti corrispondono alla **serie standard metrica**, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l'approvvigionamento di ricambi. **100% di compatibilità** con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.

Nota:

I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.

Descrizione tecnica

Lunghezza	2 m
Tipo di prodotto	Accessori per impianto idraulico