

Garant
Fresa a copiare 0° negativo, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 12mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212070 12
GTIN	4045197192288
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.

- **Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.**
- **Riposizionamento continuo dell'inserto in caso di usura del tagliente.**

Nota:

$a_{p\max.} = 1,1$ mm.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 0,6** con lama n. art. **674252 Dim. 6IP**.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Sporgenza totale L_1	30 mm
Ø D_3	7 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	75 mm
Inserto adatto	RD.. 0501
Ø Tagliente D_c	12 mm
Numero taglienti Z	3
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{max.}}$	22 mm

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min.}$	19 mm
Angolo rampa $\alpha_{\max.}$	3,5 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\max.}$	5,72 mm
Fresatura a interpolazione a_p	1,1 mm
Angolo di regolazione κ	15 - 27 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Fresa adatta per le forme di inserti	tonda
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6
Set di viti per inserti 10 pezzi	219802