

Garant**Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 160/10mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215715 160/10
GTIN	4045197410696
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Frese per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare. Per attacchi a norma DIN 2079 con 4 fori di fissaggio aggiuntivi. Senza passaggio interno di lubrorefrigerante per motivi tecnici.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Inserto adatto	AP.. 16..
Ø Tagliente D _c	160 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	63 mm
Ø Foro di attacco	40 mm
Numero taglienti Z	10

Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219812
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP