

**Garant****Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/4mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215715 40/4
GTIN	4045197410603
Classe articolo	210

## Descrizione

**Esecuzione:**

Frese per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare.

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

## Descrizione tecnica

Ø Tagliente $D_c$	40 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Inserto adatto	AP.. 16..
Ø Foro di attacco	16 mm
Set di viti per inserti	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado

Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219812
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0