

**Garant****Fresa per smussi, a manicotto, Angolo  $\gamma$ : 60grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215795 60
GTIN	4045197383242
Classe articolo	210

**Descrizione****Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	AP.. 1003
Ø Minimo D	17 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Ø Massimo D <sub>1</sub>	45 mm
Lunghezza smusso ottenibile l	27,5 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	52 mm
Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Larghezza smusso ottenibile b	13 mm
Angolo $\gamma$	60 grado
Altezza smusso ottenibile h	24 mm

Numero taglienti effettivi $Z_{\text{eff}}$	3
Avanzamento al dente con $h_{\text{max}}$	0,12 mm
Numero di inserti	9
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Set di viti per inserti 10 pezzi	219814
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP