

Garant**APMX 16..08 TR, HB7525, Modello: ST900**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215733 ST900
GTIN	4045197554444
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Spessore inserti: 5,76 mm

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,18 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,18 mm
Modello	ST900
Portautensile adatto	AP..1604
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	APMX 16..08 TR
Tipo	HB7525
Materiale da taglio	HM

Spessore inserti	5,76 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	340 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	235 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	195 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	190 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	175 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	140 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	150 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		