

**Garant****Fresa per smussi, a manicotto, Angolo  $\gamma$ : 40grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215795 40
GTIN	4045197412911
Classe articolo	210

**Descrizione****Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

**Descrizione tecnica**

Ø Massimo $D_1$	59 mm
Ø Minimo $D$	17 mm
Altezza smusso ottenibile $h$	17,8 mm
Lunghezza smusso ottenibile $l$	27,5 mm
Larghezza smusso ottenibile $b$	19 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	52 mm
Angolo $\gamma$	40 grado
Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Foro di attacco	22 mm

Inserto adatto	AP.. 1003
Numero taglienti effettivi $Z_{\text{eff}}$	3
Avanzamento al dente con $h_{\text{max}}$	0,16 mm
Numero di inserti	9
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Set di viti per inserti 10 pezzi	219814
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP