

HEDI

Lampada alogena con supporto, 230 V, Potenza assorbita: 400 W



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081222 400
GTIN	4003644013548
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in alluminio pressofuso con riflettore in alluminio e lampada. Protezione contro gli spruzzi d'acqua. Interruttore On / Off sul corpo.

Supporto in tubo di acciaio con regolazione continua dell'altezza da 0,8 m a 1,9 m con rinforzi e lampade alogene smontabili.

Corrente d'illuminazione: 9200 lm

Classe di efficienza energetica : C

Descrizione tecnica

Classe di efficienza energetica	C
Potenza assorbita	400 W
Corrente d'illuminazione	9200 lm
Lampadine	Alogeno
Tensione nominale	230 V
Attributo del nome del prodotto	230 V

Accessori

Lampada alogena di ricambio Potenza assorbita 400 W

081225 400