

AEG

Trapano avvitatori a batteria, Modello: BS12C2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070221 BS12C2
-----------------	---------------

GTIN	4002395294336
------	---------------

Classe articolo	07A
-----------------	-----

Descrizione

Esecuzione:

AEG –Trapani avvitatori a batteria

- Trapani avvitatori a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.
- Mandrino autoserrante FIXTEC con bloccaggio del mandrino.
- Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.
- Illuminazione a LED del campo di lavoro.
- Estrema compattezza – solo 176 mm di lunghezza.
- Regolazione di coppia in 17 posizioni più posizione di foratura.
- Mandrino autoserrante da 10 mm.
- Scatola degli ingranaggi in metallo, protezione elettronica contro i sovraccarichi.

Esecuzione Testo pubblicitario:

- Trapani avvitatori a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.
- Mandrino autoserrante FIXTEC con bloccaggio del mandrino.
- Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.
- Estrema compattezza – solo 176 mm di lunghezza.
- Regolazione di coppia in 17 posizioni più posizione di foratura.

Vantaggi:

Estrema compattezza – solo 176 mm di lunghezza.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073820, n. art. 073846 e n. art. 073848.

Per caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073841 e n. art. 073844.

Descrizione tecnica

Struttura del motore	Motore a 2 poli
Ø Massimo punta elicoidale per legno	20 mm
Peso	1,1 kg
Numero massimo giri 2 velocità	1500 min ⁻¹
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 10 mm
Denominazione originale prodotto	BS 12 C2
Coppia massima duro	34 Nm
Capacità batteria	2 Ah
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Tensione batteria	12 V
Utilizzo tipico	Medium
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 350 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG tipo B 12 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	Motore a 2 poli, 12 V

USP2

Mandrino autoserrante
FIXTEC, con 2 batterie

Accessori

Sistema agli ioni di litio L1220 Tipo batteria AB12

073825 AB12

Caricabatterie Modello BL1418

073841 BL1418