

**Garant**
**Fresa per spallamenti a 90°, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 32/3mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215860 32/3
GTIN	4045197133311
Classe articolo	210

## Descrizione

### Esecuzione:

Notevole capacità di asportazione grazie all'impiego di 2 o 3 taglienti.

### Uso:

Per contornare.

### Nota:

**Non impiegare per ramping e fresatura a tuffo circolare!**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	AP.. 1003
Ø Tagliente $D_c$	32 mm
Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Codolo $D_s$ h6	32 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	38 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	114 mm
Sporgenza totale $L_1$	54 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	3
Numero di inserti	12

Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Set di viti per inserti 10 pezzi	219814