

Garant**APMT 100305 TR, HB7520, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215880 UNI
GTIN	4045197303127
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.

Per $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max} = 4,8$ mm.

Spessore inserti: 3,55 mm

Raggio di curvatura: 0,5 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,5 mm
Codice ISO Inserto	APMT 100305 TR
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	3,55 mm

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	M
GG(G)	idoneo	220 m/min	K
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		