



Avvitatore a batteria speciale, Modello: C12RAD



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore angolare a batteria e avvitatore a cricchetto MILWAUKEE

- **Elettronica REDLINK™ con regolazione continua della velocità, rotazione oraria e antioraria e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Batterie agli ioni di litio Red con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.**

Trapani avvitatori **angolari** compatti, leggeri e maneggevoli per punti di difficile accesso, esecuzione compatta – **solo 95 mm di misura angolare**. Regolazione elettronica di coppia in 10 posizioni più posizione di foratura, mandrino autoserrante **FIXTEC**. Il LED rosso segnala il raggiungimento della coppia.

Vantaggi:

Molto compatto, misura angolare di soli 95 mm.

Fornitura:

Inclusi batteria, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814 e n. art. 073839.

Descrizione tecnica

Capacità batteria	2 Ah
Forma	Trapano avvitatore angolare
Ø Massimo punta elicoidale per legno	25 mm
Denominazione originale prodotto	C12RAD-202B

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 800 min ⁻¹
Peso	1,1 kg
Portautensile	Ø 1,0 – 10 mm
Tensione batteria	12 V
Coppia massima duro	12 Nm
Utilizzo tipico	Medium
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Legno
Tipo di prodotto	Avvitatori

Accessori

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12