

Set di morse a vite magnetiche VersaMAG, Modello: VERSA-01



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	P07030 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Magnete permanente compatto e potente, con morsa a vite per il bloccaggio senza attrezzi di vari componenti su superfici magnetiche.

- **Mobile, flessibile e veloce da usare. Si adatta a qualsiasi luogo di lavoro grazie al design compatto e al magnete permanente extra-sottile.**
- **Ottimizza ogni luogo di lavoro, consentendo di lavorare in modo pulito e sicuro grazie a un'ampia gamma di opzioni di applicazione.**
- **Sistema modulare: l'esclusivo sistema modulare garantisce una presa sicura in un'ampia varietà di situazioni di lavoro e può essere continuamente ampliato con accessori adeguati.**
- **La morsa a vite ha un campo di serraggio di 108 mm e una larghezza delle ganasce di 100 mm.**
- **Ganasce intercambiabili di diverse altezze per il serraggio di materiali più grandi come lamiere e tubi.**
- **Grazie all'innovativo sistema a 2 rotori, la forza di tenuta può arrivare fino a 7800 N per un serraggio sicuro su tutte le superfici magnetiche, anche nel campo delle lamiere sottili (a partire da 4 mm di spessore).**
- **Serraggio in spazi ristretti o su piani verticali? Nessun problema grazie al design compatto e al magnete permanente extra-sottile.**
- **Allineamento preciso del magnete permanente con l'aiuto di una premagnetizzazione del 30%.**
- **Bloccaggio sicuro dei componenti per la successiva lavorazione con vari elettroutensili, ad esempio smerigliatrici angolari, trapani avvitatori, seghe, MULTIMASTER ecc.**

Fornitura:

1 × magnete permanente, 1 × piastra di montaggio, 1 × morsa a vite, 1 × chiave a brugola da 3 mm, 1 × cinghia.

Descrizione tecnica

Lunghezza A	212 mm
Peso	7,25 kg
Larghezza B	70 mm
Larghezza ganasce	100 mm
Altezza ganasce	40 mm
Forza di tenuta del magnete	7800 N
Tipo di prodotto	Piastra di serraggio magnetica