

Garant**DN.G 150604, Tipo: HB7415**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250760 HB7415
GTIN	4045197667113
Classe articolo	21G

Descrizione

DN.G 150604 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucoli: TIM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	TIM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	S
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 70 m/min
Condizione di taglio	continuo

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura