

Garant
CC. T 09T302, Tipo: HU7310


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260148 HU7310
GTIN	4045197667908
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Impiego principale	N
Rompitrucioli	AM
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CCGT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura