

Garant
DN. G 110404, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250752 HB7415
GTIN	4045197667090
Classe articolo	21G

Descrizione

DN. G 110404 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucoli: TIM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	TIM
Impiego principale	S
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 70 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura