



Scala combinata MultiMaster 5, Numero di gradini: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966101 5
GTIN	4003866403318
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Una scala, 5 modalità: scala a libro, scala a libro adattabile, scala d'appoggio in modalità off-set, scala d'appoggio e scala d'appoggio estesa.

Regolazione semplice e veloce delle varie modalità, anche con una sola mano ed elemento di supporto finemente regolabile con incrementi di 35 mm.

Montanti in alluminio anodizzato, gradini profondi 80 mm con tecnologia Safer Step.

Collegamento gradini-montanti rivettato. Trasporto ergonomico grazie alle 2 ruote sulla staffa.

Piano appositamente sagomato con impugnatura. Il piano può essere posizionato sugli angoli interni ed esterni oppure sui sostegni, ottenendo così flessibilità e versatilità maggiori. Piano con scomparto magnetico per la minuteria, 2 clip di arresto e una cavità centrale per riporre avvitatori a batteria o utensili simili.

Norma:

DIN EN 131-4.

Descrizione tecnica

Profondità pioli / gradini	80 mm
Larghezza (ripiegate)	0,64 m

Numero di gradini	5
Peso	11,4 kg
Norma	DIN EN 131-4.
Lunghezza (ripiegate)	1,83 m
Lunghezza scala come scala doppia	1,83 m
Altezza lavoro scala a libro circa	3,15 m
Lunghezza massima scala	2,88 m
Profondità (richiuse)	0,23 m
Piano di appoggio	sì
Mobile	sì
Serie	MultiMaster
Altezza lavoro scala ancoraggio circa	3,7 m
Esecuzione scaletta	livello
Materiale	Alluminio
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala multiuso