


DNMG 150604, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250796 CA6525
GTIN	4960664471737
Classe articolo	25E

Descrizione

DNMG 150604 CA6525 Tipo: CA6525
 Rompitrucioli: MS
 Profondità di taglio a_p : 0,7 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,35 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	MS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,35 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,7 - 4 mm
Impiego principale	M

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura