

Garant
CC. T 060202, Tipo: HB7310


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260140 HB7310
GTIN	4045197667649
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	AM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	N
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060202

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Insero per tornitura