



Testina di foratura KOMET KUB Centron®, Ø DC: 27mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236650 27
GTIN	4047109025592
Classe articolo	24L

Descrizione

Esecuzione:

- Sicuro 8 (9)×D.
- Centatura con punta pilota e pattini di guida.
- Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
- Ø dei pattini di guida adatto all'inserto con raggi di testa di 0,4 mm. In caso di fori passanti, il Ø del pattino di guida può essere adattato con nastro calibrato.

Uso:

- Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.
- Con punta pilota n. art. 236655 – 236657.
- Con inserti n. art. 236740 – 237080.

Per:

Corpo base n. art. 236652 – 236654.

Fornitura:

Punta a inserti inclusi pattini di guida (pattini di ricambio n. art. 236658).

A partire dal Ø 65 mm con riporti per inserto (riporto esterno regolabile su +1 mm rispetto al Ø).

Descrizione tecnica

Vite per corpo base	239652 6IP2
Numero taglienti Z	1

Dimensione punta pilota	26
Dimensione corpo base	26
Codice ISO Inserto	WOEX 040304
Set di viti per inserti	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	27
Per Ø in pollici	1 1/16 pollici
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Corpo base KOMET® Ø DC 26 mm	236654 26
Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 26	236655 26
Corpo base KOMET® Ø DC 26 mm	236653 26
Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 26	236656 26
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP	239655 6IP
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Punta pilota in metallo duro KOMET KUB Centron® Modello 26	236657 26
Corpo base KOMET® Ø DC 26 mm	236652 26
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP1	239655 8IP1

