

Garant
DN.G 150608, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250762 HB7415
GTIN	4045197663498
Classe articolo	21G

Descrizione

DN.G 150608 HB7415 Tipo: HB7415
 Rompitruccioli: TIM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 70 m/min
Impiego principale	S
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitruccioli	TIM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura