



Set per armadi con ante battenti in lamiera piena, Numero di armadi: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949502 2
GTIN	4067263107781
Classe articolo	90N

Descrizione

Esecuzione:

Corpo e sportelli in lamiera di acciaio, possibilità di montare ripiani con passo 40 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con **serratura a cilindro**. Per ulteriori informazioni sulle chiusure vedi n. art. 950050 – 950060.

Con ante battenti in lamiera.

Fornitura:

2x n. art. 949501 Dim. 2000.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	1000 mm
Peso	69 kg
Profondità	400 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì

Scheda tecnica

Posizionamento maniglia	al centro
Altezza	2000 mm
Altezza utile	1840 mm
Frontalini armadio	con anta battente in lamiera
Numero ripiani	4
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	60 kg
Portata corpo interno dell'armadio	500 kg
Angolo di apertura sportello	225 grado
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio per raccoglitori

Accessori

Ripiano supplementare Modello 1000	949514 1000
------------------------------------	-------------