



Set per armadi con ante battenti con ripiani, Numero di armadi: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949532 2
GTIN	4067263107798
Classe articolo	90N

Descrizione

Esecuzione:

Corpo e sportelli in lamiera di acciaio, possibilità di montare ripiani con passo 40 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con **serratura a cilindro**. Completo di **4 ripiani** in lamiera zincata.

Fornitura:

2x n. art. 949531 Dim. 1950/A.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Posizionamento maniglia	al centro
Numero ripiani	4
Profondità	430 mm
Altezza	1950 mm

Scheda tecnica

Modello	A
Altezza utile	1820 mm
Peso	74 kg
Frontalini armadio	con anta battente in lamiera
Larghezza	950 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	80 kg
Portata corpo interno dell'armadio	500 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio per raccoglitori

Accessori

Ripiano supplementare Modello 950	949534 950
-----------------------------------	------------