

**Testina di foratura KOMET KUB Centron®, Ø DC: 31mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236650 31
GTIN	4047109025639
Classe articolo	24L

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sicuro 8 (9)×D.**
- **Centratura con punta pilota e pattini di guida.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Ø dei pattini di guida adatto all'inserto con raggi di testa di 0,4 mm. In caso di fori passanti, il Ø del pattino di guida può essere adattato con nastro calibrato.**

Uso:

- **Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.**
- **Con punta pilota n. art. 236655 – 236657.**
- **Con inserti n. art. 236740 – 237080.**

Per:

Corpo base n. art. 236652 – 236654.

Fornitura:

Punta a inserti inclusi pattini di guida (pattini di ricambio n. art. 236658).

A partire dal Ø 65 mm con riporti per inserto (riporto esterno regolabile su +1 mm rispetto al Ø).

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Set di viti per inserti	239655 8IP3 (1,28 Nm)

Dimensione corpo base	26
Codice ISO Inserto	WOEX 040304
Vite per corpo base	239652 6IP2
Dimensione punta pilota	26
Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	31
Per Ø in pollici	1 7/32 pollici
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6
Punta pilota in metallo duro KOMET KUB Centron® Modello 26	236657 26
Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 26	236655 26
Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 26	236656 26
Corpo base KOMET® Ø DC 26 mm	236654 26
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Corpo base KOMET® Ø DC 26 mm	236652 26
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP	239655 6IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP1	239655 8IP1
Corpo base KOMET® Ø DC 26 mm	236653 26

