

**Testina di foratura KOMET KUB Centron®, Ø DC: 42mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236650 42
GTIN	4047109025738
Classe articolo	24L

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sicuro 8 (9)×D.**
- **Centratura con punta pilota e pattini di guida.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Ø dei pattini di guida adatto all'inserto con raggi di testa di 0,4 mm. In caso di fori passanti, il Ø del pattino di guida può essere adattato con nastro calibrato.**

Uso:

- **Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.**
- **Con punta pilota n. art. 236655 – 236657.**
- **Con inserti n. art. 236740 – 237080.**

Per:

Corpo base n. art. 236652 – 236654.

Fornitura:

Punta a inserti inclusi pattini di guida (pattini di ricambio n. art. 236658).

A partire dal Ø 65 mm con riporti per inserto (riporto esterno regolabile su +1 mm rispetto al Ø).

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	WOEX 05T304

Vite per corpo base	239655 20IP1
Dimensione corpo base	40
Set di viti per inserti	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Dimensione punta pilota	40
Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	42
Per Ø in pollici	1 21/32 pollici
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Corpo base KOMET® Ø DC 40 mm	236654 40
Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 40	236655 40
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP1	239655 20IP1
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP	239655 20IP
Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 40	236656 40
Corpo base KOMET® Ø DC 40 mm	236652 40
Punta pilota in metallo duro KOMET KUB Centron® Modello 40	236657 40
Corpo base KOMET® Ø DC 40 mm	236653 40
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm	211750 1,3

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi
Trasmissione 8IP2

239655 8IP2