

**Testina di foratura KOMET KUB Centron®, Ø DC: 32mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236650 32     |
| GTIN            | 4047109025646 |
| Classe articolo | 24L           |

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Sicuro 8 (9)×D.**
- **Centratura con punta pilota e pattini di guida.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Ø dei pattini di guida adatto all'inserto con raggi di testa di 0,4 mm. In caso di fori passanti, il Ø del pattino di guida può essere adattato con nastro calibrato.**

**Uso:**

- **Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.**
- **Con punta pilota n. art. 236655 – 236657.**
- **Con inserti n. art. 236740 – 237080.**

**Per:**

Corpo base n. art. 236652 – 236654.

**Fornitura:**

Punta a inserti inclusi pattini di guida (pattini di ricambio n. art. 236658).

A partire dal Ø 65 mm con riporti per inserto (riporto esterno regolabile su +1 mm rispetto al Ø).

**Descrizione tecnica**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Numero taglienti Z    | 1  |
| Dimensione corpo base | 26 |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Codice ISO Inserto       | WOEX 040304              |
| Dimensione punta pilota  | 26                       |
| Set di viti per inserti  | 239655 8IP3 (1,28 Nm)    |
| Vite per corpo base      | 239652 6IP2              |
| Serie                    | KUB Centron®             |
| Ø Nominale D             | 32                       |
| Utilizzo foro            | Centratura               |
| Utilizzo foro            | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro            | per uscita obliqua       |
| Utilizzo foro            | per uscita obliqua       |
| Passaggio interno per LR | sì                       |
| Tipo di prodotto         | Punta a inserti          |

## Accessori

|   |             |
|---|-------------|
| Punta pilota in metallo duro KOMET KUB Centron® Modello 26                          | 236657 26   |
| Corpo base KOMET® Ø DC 26 mm  | 236653 26   |
| Corpo base KOMET® Ø DC 26 mm  | 236654 26   |
| Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 26                                   | 236656 26   |
| Corpo base KOMET® Ø DC 26 mm  | 236652 26   |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi<br>Trasmissione 8IP1      | 239655 8IP1 |
| Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 26                                   | 236655 26   |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi<br>Trasmissione 6IP       | 239655 6IP  |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3<br>Impronta Torx Plus® 6IP | 674252 6IP  |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm                               | 211750 0,6  |