

**Testina di foratura KOMET KUB Centron®, Ø DC: 56mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236650 56
GTIN	4047109081697
Classe articolo	24L

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sicuro 8 (9)×D.**
- **Centratura con punta pilota e pattini di guida.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Ø dei pattini di guida adatto all'inserto con raggi di testa di 0,4 mm. In caso di fori passanti, il Ø del pattino di guida può essere adattato con nastro calibrato.**

Uso:

- **Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.**
- **Con punta pilota n. art. 236655 – 236657.**
- **Con inserti n. art. 236740 – 237080.**

Per:

Corpo base n. art. 236652 – 236654.

Fornitura:

Punta a inserti inclusi pattini di guida (pattini di ricambio n. art. 236658).

A partire dal Ø 65 mm con riporti per inserto (riporto esterno regolabile su +1 mm rispetto al Ø).

Descrizione tecnica

Dimensione punta pilota	46
Codice ISO Inserto	WOEX 080404

Numero taglienti Z	1
Dimensione corpo base	55
Set di viti per inserti	239655 15IP (6,3 Nm)
Vite per corpo base	239655 20IP2
Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	56
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Corpo base KOMET® Ø DC 55 mm	236652 55
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Punta pilota in metallo duro KOMET KUB Centron® Modello 46	236657 46
Corpo base KOMET® Ø DC 55 mm	236654 55
Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 46	236656 46
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP	239655 15IP
Corpo base KOMET® Ø DC 55 mm	236653 55
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP2	239655 20IP2

Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 46

236655 46

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame
intercambiabili Coppia massima 1600 cNm

659957 1600