

**VNMG 160408, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Classe articolo	25E

**Descrizione**

VNMG 160408 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: PQ

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 180 - 590 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	180 - 590 m/min
Avanzamento $f$	0,13 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	PQ
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura