



## Testina di foratura KOMET KUB Centron®, Ø DC: 58mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236650 58
GTIN	4047109081710
Classe articolo	24L

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Sicuro 8 (9)×D.
- Centatura con punta pilota e pattini di guida.
- Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
- Ø dei pattini di guida adatto all'inserto con raggi di testa di 0,4 mm. In caso di fori passanti, il Ø del pattino di guida può essere adattato con nastro calibrato.

#### Uso:

- Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.
- Con punta pilota n. art. 236655 – 236657.
- Con inserti n. art. 236740 – 237080.

#### Per:

Corpo base n. art. 236652 – 236654.

#### Fornitura:

Punta a inserti inclusi pattini di guida (pattini di ricambio n. art. 236658).

A partire dal Ø 65 mm con riporti per inserto (riporto esterno regolabile su +1 mm rispetto al Ø).

### Descrizione tecnica

Vite per corpo base	239655 20IP2
Dimensione corpo base	55

Dimensione punta pilota	46
Codice ISO Inserto	WOEX 080404
Set di viti per inserti	239655 15IP (6,3 Nm)
Numero taglienti Z	1
Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	58
Per Ø in pollici	2 9/32 pollici
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Punta pilota in metallo duro KOMET KUB Centron® Modello 46	236657 46
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP	239655 15IP
Corpo base KOMET® Ø DC 55 mm	236653 55
Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 46	236655 46
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 46	236656 46
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Corpo base KOMET® Ø DC 55 mm	236652 55

Corpo base KOMET® Ø DC 55 mm	236654 55
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP2	239655 20IP2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600