

Garant
Portainseri eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/06 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251904 16/06
GTIN	4045197651099
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PWLNR/L 1620X06

Inserto adatto: WN.. 0604..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 30 mm

Lunghezza complessiva L: 77 mm

Sottoplacchetta: 259031 9

Descrizione tecnica

Misura inserto	6 mm
Codice ISO portautensile	PWLNR/L 1620X06
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Dim. codolo	16 mm
Inserto adatto	WN.. 0604..

Sottoplacchetta	259031 9
Leva	259015 6
Spina elastica	259046 2
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Vite per leva	259018 4
Lunghezza complessiva L	77 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite della leva Modello 4	259018 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Leva Modello 6	259015 6
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Sottoplacchetta Modello 9	259031 9
Spina elastica Modello 2	259046 2