



## Trapano avvitatori a batteria, Modello: M12BDD2



### Dati di ordinazione

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 070210 M12BDD2 |
| GTIN            | 4002395002627  |
| Classe articolo | 03L            |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**MILWAUKEE – Trapani avvitatori a batteria** Potenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.

- **Con motore DC a 4 poli con coppia elevata.**
- **Elettronica REDLINK™ – gestione sicura dei carichi con protezione contro i sovraccarichi per lunga durata di batteria, motore e trasmissione.**
- **Lunghezza di soli 185 mm.**
- **Regolazione di coppia in 19 posizioni più posizione di foratura.**

#### Vantaggi:

Molto compatto – solo 185 mm di lunghezza.

#### Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie, clip da cintura, custodia HD.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814, n. art. 073815, n. art. 073829 e n. art. 073840.

## Descrizione tecnica

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Ø Massimo punta elicoidale per legno                  | 22 mm                       |
| Utilizzo tipico                                       | Medium                      |
| Numero massimo giri 1 velocità                        | 0 - 400 min <sup>-1</sup>   |
| Struttura del motore                                  | Motore a 4 poli             |
| Coppia massima duro                                   | 30 Nm                       |
| Capacità batteria                                     | 2 Ah                        |
| Peso  | 1,2 kg                      |
| Campo di serraggio mandrino autoserrante              | 1,5 - 10 mm                 |
| Numero massimo giri 2 velocità                        | 1500 min <sup>-1</sup>      |
| Vibrazione massima a norma EN                         | < 2,5 m/s <sup>2</sup>      |
| Denominazione originale prodotto                      | M12BDD-202C                 |
| Ø Massimo punta elicoidale per acciaio                | 10 mm                       |
| Tensione batteria                                     | 12 V                        |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V       |
| Imballaggio   | Valigetta (HD = Heavy Duty) |
| Numero di batterie contenute                          | 2                           |
| Tipo di batteria                                      | Ioni di litio               |
| Alimentazione   | Alimentazione a batteria    |
| adatto per materiale                                  | Acciaio                     |
| adatto per materiale                                  | Legno                       |
| Tipo di prodotto                                      | Trapano avvitatore          |

## Accessori

|   |               |
|---|---------------|
| Attacco per serraggio angolare Modello OSD2 | 073920 OSD2   |
| Caricabatterie Modello M1218C               | 073840 M1218C |

|  |                |
|--|----------------|
| Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12 | 073814 MB12    |
| Caricabatterie Modello M1218FC                           | 073840 M1218FC |
| Attacco per serraggio angolare Modello WB1               | 073920 WB1     |