

**Testina di foratura KOMET KUB Centron®, Ø DC: 59mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236650 59
GTIN	4047109081727
Classe articolo	24L

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sicuro 8 (9)×D.**
- **Centratura con punta pilota e pattini di guida.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Ø dei pattini di guida adatto all'inserto con raggi di testa di 0,4 mm. In caso di fori passanti, il Ø del pattino di guida può essere adattato con nastro calibrato.**

Uso:

- **Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.**
- **Con punta pilota n. art. 236655 – 236657.**
- **Con inserti n. art. 236740 – 237080.**

Per:

Corpo base n. art. 236652 – 236654.

Fornitura:

Punta a inserti inclusi pattini di guida (pattini di ricambio n. art. 236658).

A partire dal Ø 65 mm con riporti per inserto (riporto esterno regolabile su +1 mm rispetto al Ø).

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	WOEX 080404

Vite per corpo base	239655 20IP2
Set di viti per inserti	239655 15IP (6,3 Nm)
Dimensione corpo base	55
Dimensione punta pilota	46
Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	59
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Corpo base KOMET® Ø DC 55 mm	236653 55
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP2	239655 20IP2
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP	239655 15IP
Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 46	236655 46
Corpo base KOMET® Ø DC 55 mm	236652 55
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Corpo base KOMET® Ø DC 55 mm	236654 55
Punta pilota in metallo duro KOMET KUB Centron® Modello 46	236657 46
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP

Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 46

236656 46

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm

659957 1600