

**CCMT 060204, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260192 CA510
GTIN	4960664696451
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 450 m/min
Rompitrucioli	GK
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura