

**Garant****CC. T 120404, Tipo: CB7010**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260158 CB7010
GTIN	4045197668271
Classe articolo	21G

### Descrizione

CC. T 120404 CB7010 Tipo: CB7010

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 240 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SM
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Impiego secondario	M
Impiego principale	P

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 240 m/min
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	70 - 180 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	CB7010
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura